



Réf./Item no.	Ø mm
VLX.NML90	9.00
...	...
VLX.NML380	38.00
VLX.NML382	38.20
...	...
VLX.NML500	70.00

Verre en plexiglas normalisé, à poser sous tension.

Snap-in standardized plexiglas crystal.

Normalisiertes Glas aus Plexiglas, unter Spannung einzustellen.

Cristal en plexiglás normalizado, para colocar bajo tensión.

Vetro in plexiglas normalizzato, da incassare a pressione.

Vidro em plexiglas normalizado, para colocar à pressão.

Incrémenter 0.10 mm du Ø 9.00 au Ø 38.00 mm (préciser le diamètre lors de la commande).

Increment 0.10 mm from Ø 9.00 to Ø 38.00 mm (specify the diameter when ordering).

Inkrementieren 0.10 mm von Ø 9.00 bis Ø 38.00 mm (bei der Bestellung, den Durchmesser angeben).

Incrementar 0.10 mm del Ø 9.00 al Ø 38.00 mm (precisar el diámetro en el pedido).

Incremento 0.10 mm dal Ø 9.00 al Ø 38.00 mm (specificare il diametro al momento dell'ordine).

Incrementar 0.10 mm do Ø 9.00 ao Ø 38.00 mm (precisar o diâmetro na encomenda).

Incrémenter 0.20 mm du Ø 38.20 au Ø 50.00 mm (préciser le diamètre lors de la commande).

Increment 0.20 mm from Ø 38.20 to Ø 50.00 mm (specify the diameter when ordering).

Inkrementieren 0.20 mm von Ø 38.20 bis Ø 50.00 mm (bei der Bestellung, den Durchmesser angeben).

Incrementar 0.20 mm del Ø 38.20 al Ø 50.00 mm (precisar el diámetro en el pedido).

Incremento 0.20 mm dal Ø 38.20 al Ø 50.00 mm (specificare il diametro al momento dell'ordine).

Incrementar 0.20 mm do Ø 38.20 ao Ø 50.00 mm (precisar o diâmetro na encomenda).



Réf./Item no.	Ø mm
VLX.ETC120*	12.00
...*	...
VLX.ETC380*	38.00

*Selon disponibilité / Upon availability
 Nach Verfügbarkeit / Según disponibilidad
 Se disponibile / Se disponível

Verre en plexiglas étanche, à poser sous tension.

Snap-in waterproof plexiglas crystal.

Wasserdichtes Glas aus Plexiglas, unter Spannung einzustellen.

Cristal en plexiglás hermético, para colocar bajo tensión.

Vetro in plexiglas impermeabile, da incassare a pressione.

Vidro em plexiglas estanque, para colocar à pressão.

Incrémenter 0.10 mm du Ø 12.00 au Ø 38.00 mm (Préciser le diamètre lors de la commande).

Increment 0.10 mm du Ø 12.00 au Ø 38.00 mm (préciser le diamètre lors de la commande).

Increment 0.10 mm from Ø 12.00 to Ø 38.00 mm (specify the diameter when ordering).

Inkrementieren 0.10 mm von Ø 12.00 bis Ø 38.00 mm (bei der Bestellung, den Durchmesser angeben).

Incrementar 0.10 mm del Ø 12.00 al Ø 38.00 mm (precisar el diámetro en el pedido).

Incremento 0.10 mm dal Ø 12.00 al Ø 38.00 mm (specificare il diametro al momento dell'ordine).

Incrementar 0.10 mm do Ø 12.00 ao Ø 38.00 mm (precisar o diâmetro na encomenda).



Réf./Item no.	Ø mm
VLX.MDN90	9.00
...	...
VLX.MDN380	38.00

Verre en plexiglas moderne, à poser sous tension.

Snap-in modern plexiglas crystal.

Modernes Glas aus Plexiglas, unter Spannung einzustellen.

Cristal en plexiglás moderno, para colocar bajo tensión.

Vetro in plexiglas moderno, da incassare a pressione.

Vidro em plexiglas moderno, para colocar à pressão.

Incrémenter 0.10 mm du Ø 9.00 au Ø 38.00 mm (préciser le diamètre lors de la commande).

Increment 0.10 mm from Ø 9.00 to Ø 38.00 mm (specify the diameter when ordering).

Inkrementieren 0.10 mm von Ø 9.00 bis Ø 38.00 mm (bei der Bestellung, den Durchmesser angeben).

Incrementar 0.10 mm del Ø 9.00 al Ø 38.00 mm (precisar el diámetro en el pedido).

Incremento 0.10 mm dal Ø 9.00 al Ø 38.00 mm (specificare il diametro al momento dell'ordine).

Incrementar 0.10 mm do Ø 9.00 ao Ø 38.00 mm (precisar o diâmetro na encomenda).