


MSA

15.519

Porte-palpeur radial avec alésage de fixation Ø 4 mm.



MSA

15.460

Porte-touche universel avec tige de fixation Ø 4 mm (à utiliser avec le porte-palpeur radial MSA15.519).
Filetages M1.4 et M3 (2x2) pour touches de mesure.



MSA

15.470

Pédale pour le déclenchement à pied du transfert de données.

Connecteur Jack, 1.8 m (Imprimante TESA PRINTER SPC - Affiieurs TESATRONIC TT).



MSA

15.488

Longueur m

2

Câble de liaison standard Sub-D entre TESA PRINTER SPC et les instruments de mesure TESA-µHITE, TESA-HITE et TESA MICRO-HITE.

Connecteur Sub-D 9p/m.